



5 HSS-R-Bohrer 12,0x151 mm

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	627810000
EAN-Code	4007430068194
Durchmesser	12 mm
Gesamtlänge	151 mm
Arbeitslänge	101 mm
Verkaufseinheit	5