



## 10 HSS-G-Bohrer 3,0x61 mm

- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche blank
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
- Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>627872000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430064929</b>

Durchmesser	3 mm
-------------	------

Gesamtlänge	61 mm
-------------	-------

Arbeitslänge	33 mm
--------------	-------

Verkaufseinheit	10
-----------------	----