



10 HSS-G-Bohrer 6,5x101 mm

- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche blank
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
- Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	627907000
EAN-Code	4007430065278

Durchmesser	6.5 mm
-------------	--------

Gesamtlänge	101 mm
-------------	--------

Arbeitslänge	63 mm
--------------	-------

Verkaufseinheit	10
-----------------	----