



## HSS-G-Bohrerkassette, 7-teilig

- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche blank
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
- Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit
- 7-teilig, in Kunststoffkassette. Speziell abgestimmtes Bohrer-Set für die Nietengrößen der Akku-Blindnietpistole NP18 LTX BL 5.0.
- Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm

Bestell-Nr.  
EAN-Code

627979000  
4061792157385