



Sägeblatt "multi cut - professional", 150x2,4/1,6x20, Z36 WZ 10°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	62800000
EAN-Code	4007430176110
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	150 x 2.4 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	36
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	Ks 0852 S
Verpackung	Karton