



Sägeblatt "power cut wood - professional", 152x2,4/1,6x20 Z12 FZ 15°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628001000
EAN-Code	4007430176127
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	152 x 2.4 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	12
Zahnform	FZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	15°
geeignet für	Ks 0852 S
Verpackung	Karton