



Sägeblatt "power cut wood - professional", 160x2,2/1,4x20, Z10 WZ 22°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628002000
EAN-Code	4007430176134
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	160 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	10
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	22°
geeignet für	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS
Verpackung	Karton