



Sägeblatt "power cut wood - professional", 190x2,6/1,8x20, Z14 WZ 25°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628004000 4007430176158
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	190 x 2.6 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	14
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	25°
geeignet für	Ks 1266 S / Ks 1468 S
Verpackung	Karton