



Sägeblatt "power cut wood - professional", 190x2,2/1,4x30, Z16 FZ/FA 12°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628006000 4007430176172
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	190 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	16
Zahnform	FZ/FA
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	12°
geeignet für	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Verpackung	Karton