



Sägeblatt "power cut wood - professional", 210x2,6/1,8x30, Z16 FZ 25°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628007000
EAN-Code	4007430176189
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	210 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	16
Zahnform	FZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	25°
geeignet für	Ks E 1678 S-Signal
Verpackung	Karton