



## Sägeblatt "power cut wood - professional", 230x2,6/1,8x30, Z18 FZ/FA 10°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>628010000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430177209</b>
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	230 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	18
Zahnform	FZ/FA
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	KS 85
Verpackung	Karton