



Sägeblatt "power cut wood - professional", 250x2,8/2,0x30, Z24 WZ 25°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

| Bestell-Nr. | 628012000 |
|---------------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007430177223 |
| Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | 250 x 2.8 x 30 mm |
| Material | HW/CT |
| Zähnezahl | 24 |
| Zahnform | WZ |
| Stammblattdicke | 2 mm |
| Spanwinkel | 25° |
| geeignet für | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 |
| Verpackung | Karton |