



Sägeblatt "power cut wood - professional", 250x2,8/2,0x30, Z24 WZ 3° neg.

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628013000 4007430177247
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	250 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	24
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	2 mm
Spanwinkel	3° neg.
geeignet für	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331
Verpackung	Karton