



Sägeblatt "power cut wood - professional", 300x2,8/1,8x30, Z28 WZ 15°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628014000
EAN-Code	4007430177254
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	300 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	28
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	15°
geeignet für	PK 300 / PKV 300 G bis 1996
Verpackung	Karton