



Sägeblatt "power cut wood - professional", 315x3,0/2,0x30, Z24 WZ 20°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628016000
EAN-Code	4007430177278
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	315 x 3 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	24
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	2 mm
Spanwinkel	20°
geeignet für	TKHS 315
Verpackung	Karton