



Sägeblatt "power cut wood - professional", 350x2,8/1,8x30, Z22 FZ 22°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628017000
EAN-Code	4007430177285
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	350 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	22
Zahnform	FZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	22°
geeignet für	TK 350 bis 1983
Verpackung	Karton