



## Sägeblatt "power cut wood - professional", 450x30 Z32 TZ 10°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	62802000 4007430177315
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	450 x 3.5 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	32
Zahnform	TZ
Stammblattdicke	2.5 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus
Verpackung	Karton