



Sägeblatt "power cut wood - professional", 254x2,4/1,6x30, Z24 WZ 20°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628025000 4007430229526
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	254 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	24
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	20°
geeignet für	TS 254 / TK 250 / TS 254 M
Verpackung	Karton