



Sägeblatt "cordless cut wood - professional", 160x1,6/1,1x20(16), Z24 WZ 22°

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
- Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628030000
EAN-Code	4007430176073
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	160 x 1.6 x 20 / 16 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	24
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.1 mm
Spanwinkel	22°
geeignet für	KSAP 18 / KSA 18 LTX
Verpackung	Karton