



Sägeblatt "precision cut wood - professional", 210x2,4/1,8x30, Z40 WZ 3°

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628037000 4007430176226
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	210 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	40
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	3°
geeignet für	KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220
Verpackung	Karton