



Sägeblatt "precision cut wood - professional", 220x2,6/1,6x30, Z48 DZ/HZ 10°

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628043000
EAN-Code	4007430176813
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	220 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	48
Zahnform	DZ/HZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	UK 290 / UK 333 / Secanta
Verpackung	Karton