



Sägeblatt "precision cut wood - professional", 300x2,8/1,8x30, Z48 WZ 15°

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628051000 4007430176875
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	300 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	48
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	15°
geeignet für	PK 300 / PKV 300 G bis 1996
Verpackung	Karton