



## Sägeblatt "precision cut wood - professional", 315x2,8/1,8x30, Z48 WZ 0°

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>                    | <b>628057000</b>     |
| <b>EAN-Code</b>                       | <b>4007430176912</b> |
| Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | 315 x 2.8 x 30 mm    |
| Material                              | HW/CT                |
| Zähnezahl                             | 48                   |
| Zahnform                              | WZ                   |
| Stammblattdicke                       | 1.8 mm               |
| Spanwinkel                            | 0°                   |
| geeignet für                          | KGT 300 / TKHS 315   |
| Verpackung                            | Karton               |