



## Sägeblatt "precision cut wood - professional", 315x2,8/1,8x30, Z84 WZ 10°

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>628058000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430176950</b>
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	315 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	84
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	KGT 300 / TKHS 315
Verpackung	Karton