



## Sägeblatt "multi cut - professional", 216x2,4/1,6x30, Z64 FZ/TZ, 10°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628063000 4007430263599
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	216 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	64
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	TS 216 / TS 216 Floor
Verpackung	Karton