



Sägeblatt "cordless cut wood - classic", 216x1,8/1,2x30 Z40 WZ 5°

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
- Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit

Bestell-Nr.	628065000
EAN-Code	4007430273659
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	216 x 1.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	40
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.2 mm
Spanwinkel	5°
geeignet für	KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
Verpackung	Karton