



Sägeblatt "multi cut - professional", 152x2,4/1,6x20, Z54 FZ/TZ 5° neg.

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628070000 4007430176370
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	152 x 2.4 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	54
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	Ks 0852 S
Verpackung	Karton