



Sägeblatt "multi cut - professional", 160x2,2/1,4x20, Z54 FZ/TZ 8°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628073000
EAN-Code	4007430176400
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	160 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	54
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	8°
geeignet für	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
Verpackung	Karton