



Sägeblatt "multi cut - professional", 190x2,2/1,4x30, Z36 WZ 5°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628075000 4007430176424
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	190 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	36
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	5°
geeignet für	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Verpackung	Karton