



## Sägeblatt "multi cut - professional", 190x2,6/1,8x20, Z54 FZ/TZ 5°neg.

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628076000 4007430176431
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	190 x 2.6 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	54
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	Ks 1266 S / Ks 1468 S
Verpackung	Karton