



Sägeblatt "multi cut - professional", 220x2,6/1,6x30, Z80 FZ/TZ, 10°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628084000 4007430176998
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	220 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	80
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	10°
geeignet für	UK 290 / UK 333 / Secanta
Verpackung	Karton