



Sägeblatt "multi cut - professional", 230x2,6/1,8x30, Z60 WZ 5°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628085000 4007430176516
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	230 x 2.6 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	60
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5°
geeignet für	KS 85
Verpackung	Karton