



Sägeblatt "multi cut - professional", 300x2,8/2,2x30, Z96 FZ/TZ, 6°neg.

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628090000 4007430177032
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	300 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	96
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	2.2 mm
Spanwinkel	6° neg.
geeignet für	PK 300 / PKV 300 G bis 1996
Verpackung	Karton