



Sägeblatt "multi cut - professional", 254x2,4/1,6x30, Z80 FZ/TZ, 5°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628093000
EAN-Code	4007430229540
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	254 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	80
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	5°
geeignet für	TS 254 / TK 250 / TS 254 M
Verpackung	Karton