



Diamantschleiftopf PKD"professional" Ø 150 mm (Poly-kristalliner Diamantschleiftopf)

- Besonders leistungsstarker PKD-Spezialschleiftopf
- Hervorragend geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen, Kleb- und Dichtstoffe. Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyeurethan, Epoxid und elastischer Kleber. Abfräsen von Kalk- und Gipsputz. Anschleifen von Kunstharzputz und hartem Zementputz.
- Schneller und effektiver Abtrag ohne zu verkleben, aufgrund der PKD (poly-kristaline Diamanten) Segmente
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	628097000
EAN-Code	4061792188655

Durchmesser x Bohrung	150 x 22.23 mm
Segmentanzahl	15
Max. Drehzahl	10200 /min
Verkaufseinheit	1