



## Sägeblatt "precision cut wood - professional", 254x2,4/1,8x30, Z48 WZ 5° neg.

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

| Bestell-Nr.                           | 628221000   |
|---------------------------------------|---|
| EAN-Code                              | 4007430190314   |
| Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | 254 x 2.4 x 30 mm                                       |
| Material                              | HW/CT   |
| Zähnezahl                             | 48  |
| Zahnform                              | WZ  |
| Stammblattdicke                       | 1.8 mm  |
| Spanwinkel                            | 5° neg.   |
| geeignet für                          | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus |
| Verpackung                            | Karton  |