



Sägeblatt "multi cut - professional", 254x2,4/1,8x30, Z80 FZ/TZ, 5°neg.

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

| Bestell-Nr. | 628223000 |
|---------------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007430190352 |
| Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | 254 x 2.4 x 30 mm |
| Material | HW/CT |
| Zähnezahl | 80 |
| Zahnform | FZ/TZ |
| Stammblattdicke | 1.8 mm |
| Spanwinkel | 5° neg. |
| geeignet für | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus |
| Verpackung | Karton |