



Sägeblatt "multi cut - professional", 315x2,4/1,8x30, Z96 FZ/TZ, 5°neg.

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628226000
EAN-Code	4007430190413
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	315 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	96
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KGS 315 Plus
Verpackung	Karton