



## Sägeblatt "power cut wood - professional", 216x2,4/1,8x30, Z20 WZ 5° neg.

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Bestell-Nr.	628230000
EAN-Code	4007430193452
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	216 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	20
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KS 216 M Laser-cut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
Verpackung	Karton