



## 25 Säbelsägeblätter "flexible metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,8 mm/ 14 TPI

- Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>628253000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430192653</b>
Materialeignung	Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm
Ausführung	geschränkt / gefräst
Materialausführung	BiM
Gesamtlänge	150 mm
Dicke	0.9 mm
Zahnteilung	1,8mm/ 14 TPI
entspricht Bosch Type	S 922 BF
Verkaufseinheit	25