



## 25 Säbelsägeblätter "flexible metal" 225 x 0,9 mm, BiM, 1,8 mm/ 14 TPI

- Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>628254000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430192660</b>
Materialeignung	Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte
Ausführung	geschränkt / gefräst
Materialausführung	BiM
Gesamtlänge	225 mm
Dicke	0.9 mm
Zahnteilung	1,8 mm/ 14 TPI
entspricht Bosch Type	S 1122 BF
Verkaufseinheit	25