



2 Säbelsägeblätter "heavy metal premium" 225 x 0,9 mm, 1,4+1,8 mm/ 14+18 TPI

- Hohe Schnittgeschwindigkeit und höchste Standzeit durch einzigartige, sowie sehr aggressive und robuste Verzahnung

Bestell-Nr. EAN-Code	628258000 4007430192707
Materialeignung	Bleche 3-8 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneid- einrichtungen / für gerade, präzi- se und besonders saubere Schnitte / mit extrem hoher Lebensdauer
Ausführung	geschränkt / ge- fräst
Materialausführung	BiM
Gesamtlänge	225 mm
Dicke	0.9 mm
Zahnteilung	1,4+1,8 mm / 14+18 TPI
entspricht Bosch Type	S 1136 BEF
Verkaufseinheit	2