



## Sägeblatt "aluminium cut - professional", 165x1,6/1,2x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

- Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
- Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkulation
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628276000
EAN-Code	4061792008670
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	165 x 1.6 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	48
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.2 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung	Karton