



Sägeblatt "precision cut wood - professional", 165x2,2/1,4x20 Z24 WZ 20°

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr.	628290000
EAN-Code	4061792173699
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	165 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	24
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	20°
geeignet für	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung	Karton