



Sägeblatt "power cut wood - professional", 165x2,0/1,2x20 Z14 FZ/FA 10°

- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

| Bestell-Nr. EAN-Code | 628292000 4061792173712 |
|---------------------------------------|--|
| Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung | 165 x 2.2 x 20 mm |
| Material | HW/CT |
| Zähnezahl | 14 |
| Zahnform | FZ/FA |
| Stammblattdicke | 1.4 mm |
| Spanwinkel | 10° |
| geeignet für | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL |
| Verpackung | Karton |