



Sägeblatt "multi cut - professional", 165x2,2/1,4x20 Z54 FZ/TZ 5°

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628293000 4061792173729
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	165 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	54
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.4 mm
Spanwinkel	5°
geeignet für	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung	Karton