



Sägeblatt "aluminium cut - professional", 190x2,2/1,8x30 Z52 FZ/TZ 5°neg

- Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
- Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkulation
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Bestell-Nr. EAN-Code	628296000 4061792173750
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	190 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	52
Zahnform	FZ/TZ
Stammblattdicke	1.8 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Verpackung	Karton