



Fliesen-Diamantbohrkrone "Dry", 75 mm, M 14

- M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
- Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
- Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
- Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
- Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Bestell-Nr.	62831500
EAN-Code	4007430230676

Durchmesser	75 mm
Gesamtlänge	91 mm
Verkaufseinheit	1