



Sägeblatt "precision cut wood - classic", 254x2,4/1,6x30, Z40 WZ 20° / B

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Bestell-Nr.	628326000
EAN-Code	4061792184244
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	254 x 2.4 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	40
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	20°
geeignet für	TS 254 / TS 254 M
Verpackung	Blister