



Sägeblatt "cordless cut wood - professional", 216x1,8/1,2x30 Z28 WZ 5°neg

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
- Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216 mm

Bestell-Nr. EAN-Code	628444000 4061792173804
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	216 x 1.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	28
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.2 mm
Spanwinkel	5° neg.
geeignet für	KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
Verpackung	Karton